



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Stickkontakt
Enhetens korta namn	TP
Enhetsapplikation	För lättare installation
Borrdiameter	16 mm betong
Minsta borrhjup	88 mm
Skruvdiameter	12 mm
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)

Teknisk data

Praktisk lastkapacitet	Skjuvning: 5 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 3 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastkapacitet i kg	Skjuvning: 500 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 300 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6)
Färg	Orange
Omgivningstemperatur vid drift	-50...80 °C
Diameter	16 mm
Längd	80 mm


Miljö

Kvantitet per set	Set med 10 st
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Produktens vikt	0,0107 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,600 cm
Förpackning 1 bredd	1,600 cm
Förpackning 1 djup	8,000 cm
Förpackning 1 vikt	1,000 g
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	9600
Förpackning 2 höjd	80,000 cm
Förpackning 2 bredd	105,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	126,840 kg

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Logistik information

Ursprungsland	PL
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------
