



Produktdata

Produktområde	Stago
Typ av produkt eller komponent	Böj
Erhållen utrustning	Lock 1 x
Färg	Vit (NCS 0402-B91G)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Kanalstorlek	130 x 72 mm
Partitionering fack	1 fack
Arbetsvinkel	90 °
Typ av riktningväxlare	Vertikal
Storleksöppning front	80 mm
Nominella tvärsnitt	9360 mm ²
Montering	Med skruvar Med konsoler
Material	Förzinkad stålplåt
Ytbehandling	Pulverlack
Längd	250 mm
Höjd	130 mm
Bredd	72 mm

Miljö

Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Direktiv	73/23/EEC - lågspänningsdirektiv
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
Miljöegenskaper	Halogenfri
IP-kapslingsklass	IP20

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder