



### Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Produkttyp	Fördelningsblock
Ytterligare information	Låsenhet
Färg	Vit
Kvantitetsförpackning 1 / enhet	10 st

### Teknisk data

Gränssnitt	Ingångs/utgångsmodul: Gesis GST 18i3 hane/hona / OSI interface (3 stavar)
Produktmaterial	PA (polyamid)
Längd	55 mm
Höjd	40 mm
Bredd	32 mm

### Miljö

Driftstemperatur	-5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,0 cm
Förpackning 1 bredd	3,2 cm
Förpackning 1 djup	5,5 cm
Förpackning 1 vikt	31,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	6,8 cm
Förpackning 2 bredd	8,8 cm
Förpackning 2 djup	18,5 cm
Förpackning 2 vikt	313,0 g
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Förpackning 3 höjd	30,0 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	8,0 kg

### Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

