



### Produktdata

Produktfamilj	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Minikanal
Product type	Innerhörn
Trunking type	Minikanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

### Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Colour	Polar white
Trunking dimension	12 x 30 mm
Montering	Snäppfäste
Material	PC/ABS
Quantity per package	Set med 10 st
Operating temperature	-25...60 °C
Längd	40 mm
Höjd	32 mm
Bredd	40 mm




### Miljö

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK06

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,005 kg
Förpackning 1 höjd	0,400 dm
Förpackning 1 bredd	0,320 dm
Förpackning 1 längd	0,400 dm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

---

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

---

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

---