



Produktdata

Produktfamilj	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Minikanal
Typ av produkt	Ändstycke
Kanalmodell	Minikanal
D_RANGE KOMPATIBILITET	OptiLine

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Färg	Polarvit (RAL 9003)
Kanaldimension	12 x 30 mm
Montering	Snäppfäste
Material	PC/ABS
Kvantitet per paket	Set med 10 st
Driftstemperatur	-5...60 °C
Längd	32 mm
Höjd	13 mm
Bredd	15 mm

Miljö

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,200 cm
Förpackning 1 bredd	1,300 cm
Förpackning 1 djup	1,500 cm
Förpackning 1 vikt	2,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	3,500 cm
Förpackning 2 bredd	5,000 cm
Förpackning 2 djup	8,000 cm
Förpackning 2 vikt	20,000 g
Förpackningstyp 3	S01
Number of Units in Package 3	500

Förpackning 3 höjd	15,000 cm
Förpackning 3 bredd	15,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	1,161 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Logistik information

Ursprungsland	PL
---------------	----