



Produktdata

Produktfamilj	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Minikanal
Product type	90° böj
Trunking type	Minikanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Colour	Alu metallic
Trunking dimension	18 x 20 mm
Montering	Snäppfäste
Ytbehandling	Målad
Miljökaraktäristik	Halogenfri
Material	PC/ABS
Quantity per package	Set med 10 st
Operating temperature	-15...60 °C
Längd	40 mm
Höjd	18 mm
Bredd	40 mm

Miljö

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK06

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------