



### Produktdata

Produktfamilj	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Minikanal
Product type	Ändstycke
Trunking type	Minikanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

### Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Colour	Alu metallic
Trunking dimension	18 x 35 mm
Montering	Snäppfäste
Ytbehandling	Målad
Miljökaraktäristik	Halogenfri
Material	PC/ABS
Quantity per package	Set med 10 st
Operating temperature	-25...60 °C
Längd	19 mm
Höjd	37 mm
Bredd	15 mm

### Miljö

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK06

### Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------