



Produktdata

| | |
|------------------------|------------------|
| Produktfamilj | OptiLine |
| Kabelanslutningssystem | Minikanal |
| Product type | Utjämningsstycke |
| Trunking type | Minikanal |
| D_RANGE_COMPATIBILITY | OptiLine |

Teknisk data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Kanalmaterial | Plast |
| Colour | Alu metallic |
| Trunking dimension | 18 x 35 mm |
| Montering | Snäppfäste |
| Ytbehandling | Målad |
| Miljökaraktäristik | Halogenfri |
| Material | PC/ABS |
| Quantity per package | Set med 10 st |
| Operating temperature | -25...60 °C |
| Längd | 19 mm |
| Höjd | 37 mm |
| Bredd | 22 mm |

Miljö

| | |
|-------------------|---|
| Standarder | 73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006 |
| IP-kapslingsklass | IP40 |
| IK-skyddsgrad | IK06 |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Cirkulationsprofil | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|