



Produktdata

Produktområde	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Kanalisation
Produkttyp	Minikanal
Trunking typ	Minikanal

Teknisk data

Kanalmaterial	Aluminium
Partitionering fack	2 fack
Colour	Vit (RAL 9003)
Kanalstorlek	18 x 35 mm
Monteringsmetod	Skruvmontage kraftkabel: Förstansade montagehål400 mm
Ytbehandling	Pulverlack
Material	Aluminium
Kvantitet per paket	21 m
Driftstemperatur	-25...60 °C
Längd	2100 mm
Höjd	35 mm
Bredd	18 mm

Miljö

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,5 cm
Förpackning 1 bredd	1,8 cm
Förpackning 1 djup	100 cm
Förpackning 1 vikt	450 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	21
Förpackning 2 höjd	8,0 cm
Förpackning 2 bredd	12,5 cm
Förpackning 2 djup	211,0 cm
Förpackning 2 vikt	10,2 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder