



### Produktdata

Produktområde	Thorsman Glands
Produkttyp	Kabelförskruvning
Färg	Grå (RAL 7035)
Kvantitet per paket	Sats med 5

### Teknisk data

Material	PA6
ISO gänga	M40
Kabeldiameter	19...28 mm

### Miljö

IP-klass	IP68
Driftstemperatur	-30...80 °C permanent -30...150 °C intermittent

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	5,5 cm
Förpackning 1 djup	5,3 cm
Förpackning 1 vikt	58 g
Förpackningstyp 2	BAG
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	16 cm
Förpackning 2 bredd	16 cm
Förpackning 2 djup	17 cm
Förpackning 2 vikt	340 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	200
Förpackning 3 höjd	37 cm
Förpackning 3 bredd	37 cm
Förpackning 3 djup	56 cm
Förpackning 3 vikt	12,2 kg

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

## Logistik information

Ursprungsland	TR
---------------	----

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------