



Produktdata

Produktområde	Canalis
Typ av produkt eller komponent	Inmatningslåda
BAR MATERIAL	Aluminium
Produktkompatibilitet	KBA
[Ie] märkdriftström	25 A 40 A
Placering (vid montage)	Mitt
Färg	White (RAL 9003)

Teknisk data

Skyddstyp	Utan skydd
Ue märkspänning	230...400 V
Anslutningsplintar	Plint - Pg21 - skruvanslutning med överfall för 10 mm ²
Manövertyp	Kommunikation
Antal kretsar	1
Tillgänglig utrustning	Ändavslutning
Montagesätt	Med skruv
Montagefästen	Skena
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Bredd	244 mm
Djup	103,5 mm
Höjd	75,5 mm
Produktens vikt	500 g

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 conforming to IEC 60529
-------------------	------------------------------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	2,7 kg
Förpackning 1 höjd	9 cm
Förpackning 1 bredd	22 cm
Förpackning 1 längd	64 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P06
Förpackning 2 antal enheter	22
Förpackning 2 vikt	67,9 kg
Förpackning 2 höjd	80 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 längd	60 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri	Ja
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------