



Produktdata

Produktområde	Canalis
Produktnamn	KBB
Typ av produkt eller komponent	Kanalskena
Skena beskrivning	Flexibel längd
Enhetsapplikation	Med uttag Belysning
Typ av riktningväxlare	3 dimensioner
Antal kretsar	1
Kanalskenans polaritet	L + N + PE 3L + N + PE
[Ie] märkdriftström	40 A vid 35 °C
Ue märkspänning	230...400 V
Kommunikationsprotokoll	DALI

Teknisk data

Gräns kortslutningsström	900 kA ² .s
Maximalt magnetfält	2 pT
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar	4 kV
[Ui] isolationsspänning	690 V
[Icw] märkkorttidsström	0,94 kA
[Ipk] tillåten stötström	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Manövertyp	Utan
Djup	51 mm
Höjd	60 mm
Längd	0,5 m
Färg	Vit (RAL 9003)
Produktens vikt	800 g
Montagesätt	Med clips
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift	0...35 °C utan nedklassning

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,0 cm
Förpackning 1 bredd	61,0 cm
Förpackning 1 djup	7,0 cm

Förpackning 1 vikt	1,4 kg
Förpackningstyp 2	P06
Antal i Förpackning 2	20
Förpackning 2 höjd	50,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	60,0 cm
Förpackning 2 vikt	36,5 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri	Ja
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------