



Produktdata

Produktområde	Canalis
Produktnamn	KBB
Typ av produkt eller komponent	Kanalskena
Skena beskrivning	Flexibel längd
Enhetsapplikation	Belysning Med uttag
Typ av riktningväxlare	3 dimensioner
Antal kretsar	2
Kanalskenans polaritet	L + N + PE 3L + N + PE
[I _e] märkdriftström	40 A vid 35 °C
U _e märkspänning	230...400 V
Kommunikationsprotokoll	DALI KNX

Teknisk data

Gräns kortslutningsström	900 kA ² .s
Maximalt magnetfält	2 pT
[U _{imp}] nominellt motstånd för spänningsspikar	4 kV
[U _i] isolationsspänning	690 V
[I _{cw}] märkkorttidsström	0,94 kA
[I _{pk}] tillåten stötström	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Manövertyp	Kommunikation
Djup	51 mm
Höjd	60 mm
Längd	2 m
Färg	Vit (RAL 9003)
Produktens vikt	1,9 kg
Montagesätt	Med clips
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift	0...35 °C utan nedklassning

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,0 cm
Förpackning 1 bredd	44,0 cm
Förpackning 1 djup	61,0 cm
Förpackning 1 vikt	2,6 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri	Ja
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------