



## Produktdata

Produktfamilj	Canalis
Typ av produkt eller komponent	Uttagslåda
Enhetens korta namn	KBC
Enhetsapplikation	Belysning
Serie kompatibilitet	Canalis (KBA) kanalskena Canalis (KBB) kanalskena Canalis (KDP) kanalskena

## Teknisk data

Ue märkspänning	230...240 V
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar	4 kV
[Ui] isolationsspänning	690 V
[Ie] märkdriftström	10 A vid 35 °C
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Skyddstyp	Utan skydd
Elektrisk anslutning	Förkopplad med SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> för 0,8 m lång
Uttagslådans polaritet	L2 + N + PE
Typ av anslutning i uttagslåda	Fast polaritet
Färg kodstift uttag	Brun
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6
Bredd	55 mm
Djup	12,5 mm
Höjd	42 mm
Färg	Kräm (RAL 9001)
Produktens vikt	100 g
Kvantitet per set	Set med 10 st

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
-------------------	--------------------------------------

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,5 cm
Förpackning 1 bredd	4,0 cm
Förpackning 1 djup	6,0 cm
Förpackning 1 vikt	81,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	10,0 cm
Förpackning 2 bredd	14,5 cm

Förpackning 2 djup	39,5 cm
Förpackning 2 vikt	912,0 g
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	960
Förpackning 3 höjd	73,5 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm
Förpackning 3 djup	120,0 cm
Förpackning 3 vikt	99,552 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri	Ja
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------