



Produktdata

Produktområde	Canalis
Produktnamn	KN
Typ av produkt eller komponent	Kanalskena
Skena beskrivning	Skenlängd
Enhetsapplikation	Distribution låga strömmar
[Ie] märkdriftström	63 A vid 35 °C
Kanalskenans polaritet	3L + N + PE 3L + PEN
Antal uttag	4
Längd	2 m

Teknisk data

Ue märkspänning	230...500 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar	6 kV
[Ui] isolationsspänning	500 V
[Icw] märkkorttidsström	1,05 kA
[Ipk] tillåten stötström	11 kA
Elektrisk anslutning	Smord glidkontakt
Magnetfältet	0,063 μT
Gräns kortslutningsström	1800 kA ² .s
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Maximalt spänningsfall	<0,208 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,196 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,179 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,16 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Montagesätt	Med skruv
Neutralledares placering	Upp
Antal kretsar	1
Manövertyp	Utan
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Bredd	92 mm
Djup	27,5 mm
Färg	Vit (RAL 9001)
Produktens vikt	4,1 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (94 % av In) 45...50 °C (91 % av In) 50...55 °C (87 % av In)

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integrator att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,0 cm
Förpackning 1 bredd	10,0 cm
Förpackning 1 djup	210,0 cm
Förpackning 1 vikt	3,0 kg
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	4
Förpackning 2 höjd	11,0 cm
Förpackning 2 bredd	16,6 cm
Förpackning 2 djup	214,5 cm
Förpackning 2 vikt	15,0 kg
Förpackningstyp 3	PAL
Number of Units in Package 3	48
Förpackning 3 höjd	44,5 cm
Förpackning 3 bredd	64,0 cm
Förpackning 3 djup	220,0 cm
Förpackning 3 vikt	192,5 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------