



Produktdata

Produktområde	Canalis
Serie kompatibilitet	Canalis KN kanalskena
Typ av produkt eller komponent	Uttagslåda
Busbar trunking compatibility	Canalis KN kanalskenaplug-in
[Ie] märkdriftström	50 A vid 35 °C
Protection type	Säkringshållare: Diazed E33 överensstämmer med DIN
Erhållen utrustning	Säkring beställs separat
Montagesätt	Plug-in fast polaritet
Uttagslådans polaritet	3L+PE 3L+N+PE
Färg	Vit (RAL 9001)

Teknisk data

Enhetsapplikation	Distribution låga strömmar
[Ue] märkspänning	230...500 V beroende på skyddsapparat
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar	4,6 kV
[Ui] isolationsspänning	500 V beroende på skyddsapparat
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk anslutning	Kabelskoanslutning - ISO50 16 mm ² flexibel Kabelskoanslutning - ISO50 16 mm ² solid
Door/cover opening side	Höger
Uttagslådans skyddstyp	Genom att öppna dörren
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Bredd	344 mm
Djup	101 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Höjd	165 mm
Produktens vikt	1,5 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med IEC 62262

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	2,15 kg
Förpackning 1 höjd	13,7 cm
Förpackning 1 bredd	16,6 cm
Förpackning 1 längd	34,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P12
Förpackning 2 antal enheter	52
Förpackning 2 vikt	121,0 kg

Förpackning 2 höjd	80,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 längd	120,0 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------