



Produktdata

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktområde | Canalis |
| Produktnamn | KS |
| Typ av produkt eller komponent | Fäste |
| Produktkompatibilitet | KS |
| Montage av fäste | Upphängd på en gängad stång Väggmontage |
| Maximal last | 70 kg |
| Kvantitet per set | Set med 10 st |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|------------------|
| Tillbehör / separat kategori | Montagetillbehör |
| [Le] nominell märkdriftström | 400,0 A |
| Bredd | 30 mm |
| Djup | 92 mm |
| Höjd | 183 mm |
| Produktens vikt | 300 g |

Miljö

| | |
|------------|----------------------------|
| Standarder | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
|------------|----------------------------|

Förpackningsinformation

| | |
|------------------------------|------------|
| Förpackningstyp 1 | PCE |
| Antal i Förpackning 1 | 1 |
| Förpackning 1 höjd | 18,500 cm |
| Förpackning 1 bredd | 17,000 cm |
| Förpackning 1 djup | 19,000 cm |
| Förpackning 1 vikt | 212,000 g |
| Förpackningstyp 2 | BB1 |
| Antal i Förpackning 2 | 10 |
| Förpackning 2 höjd | 18,600 cm |
| Förpackning 2 bredd | 17,500 cm |
| Förpackning 2 djup | 19,000 cm |
| Förpackning 2 vikt | 2,182 kg |
| Förpackningstyp 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 450 |
| Förpackning 3 höjd | 65,000 cm |
| Förpackning 3 bredd | 80,000 cm |
| Förpackning 3 djup | 60,000 cm |
| Förpackning 3 vikt | 111,000 kg |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| BVB | Rekommenderad |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |
| Halogeninnehåll | Halogenfri produkt |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|