



### Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Enhetens korta namn	LA4D
Typ av produkt eller komponent	Dämpmodul
Produktkompatibilitet	4P LP1D80 3P LC1D80...D95 4P LP1D40...D65

### Teknisk data

Placering (vid montage)	Topp
Montagesätt	Med skruv
Typ av störningsskydd	Dubbelriktad toppbegränsande diod
[Uc] manöverspänning	24 V DC
Maximal toppspänning	2 Uc
Produktens vikt	0,018 kg

### Miljö

Standarder	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktcertifieringar	UL[RETURN]CSA
IP-kapslingsklass	IP2x överensstämmer med IEC 60529
Omgivningstemperatur vid drift	-25...55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40... 80 °C

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,100 cm
Förpackning 1 bredd	4,200 cm
Förpackning 1 djup	2,700 cm
Förpackning 1 vikt	17,000 g
Förpackningstyp 2	S01
Antal i Förpackning 2	64
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	15,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	1,265 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------