



Produktdata

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Produktfamilj | TeSys |
| Enhetens korta namn | LA4D |
| Antal poler | 3P |
| Typ av produkt eller komponent | Interface modul |
| Produktkompatibilitet | LC1D09...D115 |

Teknisk data

| | |
|---------------------------------|--|
| Montagesätt | Toppmonterade |
| Teknologiyp | Solid state |
| [Us] nominell matningsspänning | 24 V DC |
| Begränsning på manöverspänning | 5...30 V vid 20 °C DC |
| [Ui] isolationsspänning | 250 V - för styrkrets överensstämmer med IEC 60947-5-1 |
| Anslutningar - plintar | Kontaktdon styrkrets: 1 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² flexibel med ändhylsa Kontaktdon styrkrets: 1 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² flexibel utan ändhylsa Kontaktdon styrkrets: 1 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² fast med ändhylsa Kontaktdon styrkrets: 1 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² fast utan ändhylsa Kontaktdon styrkrets: 2 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² flexibel med ändhylsa Kontaktdon styrkrets: 2 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² flexibel utan ändhylsa Kontaktdon styrkrets: 2 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² fast med ändhylsa Kontaktdon styrkrets: 2 kabel (kablar) 1...2,5 mm ² fast utan ändhylsa |
| Ue märkspänning | 24...250 V AC styrkrets: |
| Strömförbrukning | 8.5...15 mA 20 °C |
| Strömläge 0 garanterat | <= 2 mA |
| Spänningstillstånd 0 garanterat | < 2.4 V |
| Spänningstillstånd 1 garanterat | 5 V |
| Elektrisk livslängd | 20 Mcycles vid 240 V |
| Lokal indikering | LED indikering |
| Höjd | 19 mm |
| Produktens vikt | 0,045 kg |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Standarder | IEC 60255-5 |
| Produktcertifieringar | CSA UL |
| [Ith] fri luft termisk ström | 8 A 50 °C |
| Skyddstyp | Inbyggd diod |
| IP-kapslingsklass | IP2x överensstämmer med IEC 60529 |
| Omgivningstemperatur vid drift | -25...55 °C |
| Lufttemperaturen runt enheten | -25...70 °C |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...80 °C |
| Värmeavledning | 0,4 W för styrkrets |
| Immunitet mot microavbrott | 1 ms |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------------|---------|
| Förpackning 1 enhetstyp | PCE |
| Förpackning 1 antal enheter | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 56,0 g |
| Förpackning 1 höjd | 4,8 cm |
| Förpackning 1 bredd | 4,8 cm |
| Förpackning 1 längd | 5,0 cm |
| Förpackning 2 enhetstyp | S02 |
| Förpackning 2 antal enheter | 70 |
| Förpackning 2 vikt | 4,22 kg |
| Förpackning 2 höjd | 15,0 cm |
| Förpackning 2 bredd | 30,0 cm |
| Förpackning 2 längd | 40,0 cm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|