



Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Enhetens korta namn	LA4K
Typ av produkt eller komponent	Dämpmodul
Produktkompatibilitet	CA2K LC1K LC7K

Teknisk data

Placering (vid montage)	Framsida
Montagesätt	Clip-on
Typ av störningsskydd	RC krets
[Uc] manöverspänning	110...250 V AC
Maximal toppspänning	3 Uc
Lokal indikering	LED
Kvantitet per set	Sats med 5
Höjd	25 mm
Bredd	6 mm
Djup	22 mm
Produktens vikt	0,01 kg

Miljö

Standarder	IEC 60947 VDE 0660 NF C 63-110 BS 5424
Produktcertifieringar	CSA UL
IP-kapslingsklass	IP2x överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling	TC conforming to IEC 60068 TC överensstämmer med DIN 50016
Omgivningstemperatur vid drift	-25...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-50...80 °C

Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,005 kg
Förpackning 1 höjd	0,280 dm
Förpackning 1 bredd	0,520 dm
Förpackning 1 längd	0,430 dm

Offer Sustainability

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------