



Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Typ av produkt eller komponent	Plintblock
Enhetens korta namn	LA7K
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Montagefästen	Skena
Produktkompatibilitet	LR2K LR7K

Teknisk data

Anslutningar - plintar	Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5...4 mm ² fast Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5...4 mm ² fast Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75...4 mm ² flexibel utan ändhylsa Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75...4 mm ² flexibel utan ändhylsa Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34...2,5 mm ² flexibel med ändhylsa Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34...1,5 mm ² flexibel med ändhylsa
Åtdragningsmoment	0,8 N.M - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2 0,8 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
Höjd	80 mm
Bredd	45 mm
Djup	75 mm
Produktens vikt	0,1 kg
Kvantitet per set	Set med 10 st

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,5 cm
Förpackning 1 bredd	6 cm
Förpackning 1 djup	4,8 cm
Förpackning 1 vikt	51 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	2,889 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

WEEE

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor
