



### Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Typ av produkt eller komponent	Block med mekaniskt minne
Produktkompatibilitet	TeSys D kontroll relä LC1D40A...D65A LC1D09...D38 LC1DT60A...DT80A LC1DT20...DT40
[Uc] control circuit voltage	220/240 V AC 50/60 Hz 220/240 V DC

### Teknisk data

Placering (vid montage)	Framsida
Utlösningmekanism	Elektrisk Manuell
[Ui] isolationsspänning	690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
Effektkrav i VA	25 för AC
Effektkrav i W	30 W för DC
Mekanisk livslängd	500000 cycles
Maximalt arbetsområde	1200 cyc/h
Belastningsfaktor	10 %
Nettovikt	0,07 kg

### Miljö

Produktcertifieringar	UL CSA
IP-kapslingsklass	IP2x överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling	TH överensstämmer med IEC 60068
Omgivningstemperatur vid drift	-25...55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	97 g
Förpackning 1 höjd	4,7 cm
Förpackning 1 bredd	5,2 cm
Förpackning 1 längd	6,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S01
Förpackning 2 antal enheter	32
Förpackning 2 vikt	3,328 kg
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	15 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------