



### Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Enhetens korta namn	LB1LD
Serie kompatibilitet	TeSys Integral contactor breaker
Typ av produkt eller komponent	Skyddsmodul
Antal poler	3P
Koordinationsstyp	AC-43
Ue märkspänning	690 V AC
Thermal protection adjustment range	45...63 A
Magnetiskt trippström	380...760 A
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Skyddstyp	Fas obalans
Termisk överbelastningsklass	Klass 20

### Teknisk data

Motoreffekt kW	15 kW vid 220...240 V AC 50/60 Hz 33 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz 33 kW vid 440 V AC 50/60 Hz 40 kW vid 480...525 V AC 50/60 Hz 55 kW vid 600...690 V AC 50/60 Hz
Produktens vikt	0,78 kg




### Miljö

Standarder	NF C 63-650
Skyddsbehandling	TH
IP-kapslingsklass	IP20 B överensstämmer med IEC 60144 IP20 B överensstämmer med IEC 60529
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,02 kg
Förpackning 1 höjd	10,5 cm
Förpackning 1 bredd	12 cm
Förpackning 1 längd	18 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	8
Förpackning 2 vikt	8,732 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

## Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------