



## Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Produktnamn	TeSys LE
Enhetens korta namn	LE2D
Typ av produkt eller komponent	Kapslad DOL back kopplare
Enhetsapplikation	Standard
Koordinationstyp	AC-3
Enhetens sammansättning	Termiskt överlastrelä beställs separat Reverserande kontaktor
Motoreffekt kW	11 KW vid 380/400 V AC 50/60 Hz 11 KW vid 415 v AC 50/60 Hz 11 KW vid 440 V AC 50/60 Hz 15 KW vid 500 V AC 50/60 Hz 15 KW vid 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 kW vid 220/230 V AC 50/60 Hz
[I <sub>th</sub> ] Conventional free air thermal current	22 A
[U <sub>c</sub> ] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Manövertyp	Tryckknapp stopp/återställning röd O Vred 2 läges start I-II

## Teknisk data

Kabelnumrering	2 kabelgång: ISO20 topp 2 kabelgång: ISO25 topp 2 kabelgång: Pg 16 botten 2 kabelgång: Pg21 botten 2 kabelgång: ISO20 botten 2 kabelgång: ISO25 botten
Bredd	101 mm
Höjd	201 mm
Djup	160 mm
Produktens vikt	2,57 kg

## Miljö

Material	Polykarbonat
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivningstemperatur vid drift	-5...40 °C
Miljökaraktäristik	Standard miljö
Produktcertifieringar	UKCA

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	26 cm
Förpackning 1 bredd	29 cm
Förpackning 1 djup	40 cm
Förpackning 1 vikt	2,57 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------