



Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Produktnamn	TeSys LE
Enhetens korta namn	LE3D
Typ av produkt eller komponent	Kapslad stjärn-triangel omkopplare
Enhetsapplikation	Standard
Material	Polykarbonat
Koordinationsstyp	AC-3
Enhetens sammansättning	Termiskt överlastrelä beställs separat Stjärna-triangel kontaktorer Mekanisk förregling
[Ie] märkdriftström	35 A AC-3
Motoreffekt kW	11 KW vid 220 V 22 KW vid 415 v 26 KW vid 440 V 26 kW vid 380/400 V
[Uc] control circuit voltage	400 V AC 50/60 Hz
Manövertyp	Tryckknapp start Grön I Tryckknapp stopp/återställning röd O

Teknisk data

Anslutningar - pliner	Skruvanslutning effektkrets: Skruvanslutning styrkrets:
Kabelnumrering	2 kabelingång: ISO20 topp 2 kabelingång: ISO25 topp 2 kabelingång: ISO32 topp 2 kabelingång: ISO40 topp 2 kabelingång: ISO20 botten 2 kabelingång: ISO25 botten 2 kabelingång: ISO32 botten 2 kabelingång: ISO40 botten
Bredd	186 mm
Höjd	348 mm
Djup	175,5 mm
Produktens vikt	5,16 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivningstemperatur vid drift	-5...40 °C
Miljökaraktäristik	Standard miljö
Produktcertifieringar	UKCA

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	5,16 kg
Förpackning 1 höjd	26 cm
Förpackning 1 bredd	29 cm
Förpackning 1 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------