



Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Produktnamn	TeSys LG
Enhetens korta namn	LG7K
Typ av produkt eller komponent	Kapslad DOL direktstarter
Enhetsapplikation	Säkerhet
Koordinationsstyp	AC-3
Enhetens sammansättning	Kontaktor Effektbrytare
Motoreffekt kW	4 KW vid 400/415 V AC 50/60 Hz 4 KW vid 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW vid 220/230 V AC 50/60 Hz
Värmejusteringsområde	6...10 A
[Uc] control circuit voltage	400 V AC 50/60 Hz
Manövertyp	Tryckknapp start Vit I Tryckknapp stopp Svart O Svamptryckknapp nödstopp röd

Teknisk data

Kabelinmatningsnummer	4 kabelingång: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 topp 4 kabelingång: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 botten
Bredd	175 mm
Höjd	165 mm
Djup	177 mm
Produktens vikt	1,45 kg

Miljö

Standarder	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Material	Polykarbonat
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med IEC 60529
Miljökaraktäristik	Standard miljö

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------