



Produktdata

Produktfamilj	Linerger
Produktnamn	Linerger DS
Typ av produkt eller komponent	Fördelningsblock

Teknisk data

Montagefästen	DIN-skena
Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Produktkompatibilitet	Spacial-kapslingar
Antal poler	4P
Fördelningsblock utgående	4 x 12 hål
Ue märkspänning	230 V AC Fas/N 440 V AC Fas/Fas
[Ui] isolationsspänning	500 V AC
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	8 kV
[Ie] märkdriftström	125 A vid 40 °C
[Icw] märkkorttidsström	4,2 kA för 1 s
[Ipk] tillåten stötström	26 kA
Anslutningar - pintar	Skruvanslutning distribution: 4 kabel (kablar) 1,5...16 mm ² solid Skruvanslutning distribution: 4 kabel (kablar) 1,5...10 mm ² flexibel med ändhylsa Skruvanslutning matning: 1 kabel (kablar) 10...35 mm ² solid Skruvanslutning matning: 1 kabel (kablar) 4...25 mm ² flexibel med ändhylsa Skruvanslutning distribution: 7 kabel (kablar) 2,5...25 mm ² solid Skruvanslutning distribution: 7 kabel (kablar) 1,5...16 mm ² flexibel med ändhylsa
Åtdragningsmoment	2 N.M distribution: 7,5 mm Platt skruvmejsel 2 N.M distribution: 7,5 mm PZ2 skruvmejsel 2,5 N.M matning: 9 mm Platt skruvmejsel 2,5 N.M matning: 9 mm PZ2 skruvmejsel 2 N.M distribution: 6,5 mm Platt skruvmejsel 2 N.m distribution: 6,5 mm PZ2 skruvmejsel
9mm modul	14
Höjd	100 mm
Bredd	126 mm
Djup	50,5 mm
Produktens vikt	0,386 kg
Färg	Vit (RAL 9003)

Miljö

Föroreningsgrad	3
Överspänningskategori	III
Dielektrisk styrka	2500 V
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...55 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	10,2 cm
Förpackning 1 djup	13,2 cm
Förpackning 1 vikt	458 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	34
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	16,104 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	272
Förpackning 3 höjd	50 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	136,576 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------