



Produktdata

Produktfamilj	Compact
Produktområde	ComPact NSX100...250
Typ av produkt eller komponent	Utlösare
Utlösarnamn	Micrologic 2.2 M
Utlösarteknik	Elektronisk
Produktserie kompatibilitet	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Enhetsapplikation	Motor
Number of poles	3P
Antal skyddade poler	3t
Utlösarenhetens skyddsfunktioner	LSol
Skyddstyp	L : for overload protection (long time) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for instantaneous short-circuit protection
Trip unit rated current	25 A at 65 °C
Ue märkspänning	690 V AC 50/60 Hz
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz

Teknisk data

Motorutlösningsklass	10 5 20
För motorskydd	Fasobalans
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	9 justerbara inställningar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	12...25 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range	120 S at 1.5 x Ir for trip class 5 6.5 S at 6 x Ir for trip class 5 5 S at 7.2 x Ir for trip class 5 240 S at 1.5 x Ir for trip class 10 13.5 S at 6 x Ir for trip class 10 10 S at 7.2 x Ir for trip class 10 480 S at 1.5 x Ir for trip class 20 26 S at 6 x Ir for trip class 20 20 s at 7.2 x Ir for trip class 20
Termisktminne	20 minuter före och efter utlösning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	9 justerbara inställningar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fast
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0.01 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Fast
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	425 A
Jordfelskydd	Utan
Lokal indikering	Flashing LED (green) for ready to operate LED 95 % lth (red) for temperature over set point

Miljö

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktcertifieringar	EAC Marin CCC
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-50...85 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	450 g
Förpackning 1 höjd	6,2 cm
Förpackning 1 bredd	9,5 cm
Förpackning 1 längd	11 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	28
Förpackning 2 vikt	13,4 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------