



Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	BZ
Enhetens korta namn	LA9Z
Typ av produkt eller komponent	Adaptrar för skensystem
Antal vägar	1-väg

Teknisk data

Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial Compact
Produktkompatibilitet	NSX100...250
Antal poler	4P
Tillåten ström	200 A 12 x 5 mm 250 A 15 x 5 mm 250 A 20 x 5 mm 250 A 25 x 5 mm 250 A 30 x 5 mm 250 A 12 X 10 mm 250 A 20 x 10 mm 250 A 30 x 10 mm
[Ui] isolationsspänning	690 V
Delning mellan skenor	60 mm
Bredd	139 mm
Höjd	251 mm
Djup	63 mm
Färg	Antracitgrå

Miljö







IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
-------------------	-----------------------------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,0 cm
Förpackning 1 bredd	14,5 cm
Förpackning 1 djup	31,5 cm
Förpackning 1 vikt	1,275 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	9
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	40,0 cm

Förpackning 2 djup	60,0 cm
Förpackning 2 vikt	12,272 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
BVB	 Rekommenderad
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.