



Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Typ av produkt eller komponent	Kontakterspole
Enhetens korta namn	LX4D7
Induktans slutna krets	1,89 H
Produktkompatibilitet	LC1D80
Mekanisk livslängd	10 Mcycles
Maximalt arbetsområde	3600 cyc/h 60 °C

Teknisk data

Spolteknologi	Utan inbyggt störningsskydd
Tidskonstant	75 ms
Starteffekt i W	22 W (på 20 °C)
Hålleffekt (W)	22 W vid 20 °C

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
Produktens vikt	0,68 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,0 cm
Förpackning 1 bredd	8,5 cm
Förpackning 1 djup	12,5 cm
Förpackning 1 vikt	638,0 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Logistik information

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------