



### Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Typ av produkt eller komponent	Kontaktorspole
Enhetens korta namn	LX9FF
Serie kompatibilitet	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
Typ av kontrollkrets	AC vid 40...400 Hz lågförbrukande
[Uc] manöverspänning	110...115 V AC 40...400 Hz
Genomsnittlig resistans	14,8 Ohm inströmmning vid tillslag vid 20 °C 579 Ohm drift vid 20 °C
Induktans slutna krets	2,08 H
Arbetstid	130 ms öppnar 35 ms stänger
Mekanisk livslängd	10 Mcycles
Maximalt arbetsområde	2400 cyc/h 55 °C

### Teknisk data

Spolteknologi	Utan inbyggt störningskydd
Manöverspännings begränsning	0.85...1.1 Uc (på 55 °C)operativa: 0.35...0.55 Uc (på 55 °C)drop-out:
Starteffekt i VA	690...855 VA (på 20 °C) 40...400 Hz
Hålleffekt (VA)	6,6...8,1 VA (på 20 °C) 40...400 Hz
Värmeavgivning	5,9...7,2 W

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-5...55 °C
Produktens vikt	0,43 kg

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------