



Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Typ av produkt eller komponent	Kontaktorspole
Enhetens korta namn	LXD3
Typ av kontrollkrets	AC vid 50/60 Hz
[Uc] manöverspänning	115 V AC 50/60 Hz
Genomsnittlig resistans	48,76 Ohm vid 20 °C
Induktans slutna krets	2,74 H
Produktkompatibilitet	LC1D40A...D65A LC1DT80A LC1DT60A
Mekanisk livslängd	6 Mcycles
Maximalt arbetsområde	3600 cyc/h 60 °C

Teknisk data

Spolteknologi	Utan inbyggt störningsskydd
Manöverspännings begränsning	0.3...0.6 Uc (på <60 °C) drop-out: vid 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc (på <60 °C) operativa: vid 50 Hz 0.85...1.1 Uc (på <60 °C) operativa: vid 60 Hz
Starteffekt i VA	160 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 60 Hz 160 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 50 Hz
Hälleffekt (VA)	15 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 60 Hz 15 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 50 Hz
Värmeavgivning	4...5 W vid 50/60 Hz

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
Produktens vikt	0,07 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
PVC-fri	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------