



Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Produktnamn	Multi 9 C60
Typ av produkt eller komponent	Dvärgbrytare
Enhetens korta namn	C60CTRL
Enhetsapplikation	Distribution
Antal poler	2P
Antal skyddade poler	2
[In] märkström	2 A
Typ av nät	AC DC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	C
Brytförmåga	100 KA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC 50/60 Hz 30 KA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 125 V DC 100 KA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC 50/60 Hz
Användnings kategori	Category A conforming to EN/IEC 60947-2
Lämplighet för isolation	Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Standarder	EN/IEC 60947-2
Produktcertifieringar	CE

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	240 V AC 50/60 Hz mellan faser 415 v AC 50/60 Hz mellan faser 125 V DC
Magnetisk utlösningnivå	8.5 x In +/- 20% AC 12 x In +/- 20% DC
[ICS] servicebrytförmåga	50 KA 50 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz 30 KA 100 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 50 KA 50 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	4
Höjd	81 mm
Bredd	36 mm
Djup	72 mm
Produktens vikt	0,24 kg
Färg	Grå
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	10000 cycles
Föberedd för hänslås	Låsbar med hänslås

Anslutningar - plintar	Tunnelplint (topp eller botten)1...25 mm ² - solid Tunnelplint (topp eller botten)1...25 mm ² - flexibel Tunnelplint (topp eller botten)1...25 mm ² - flexibel med hylsa
Kabelns skallängd	14 mm for top or bottom connection
Åtdragningsmoment	2 N.m top or bottom
Jordfelsskydd	Separat block

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
Föreningegrad	3 conforming to EN/IEC 60947-2
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-30...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,218 kg
Förpackning 1 höjd	0,750 dm
Förpackning 1 bredd	0,360 dm
Förpackning 1 längd	0,850 dm