

# M9P22601

Dvärgbrytare, Multi9 N40N, 1P+N, 1 A, C-kurva, brytförmåga 10 kA vid 240 V AC enligt IEC/EN 60947-2



## Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Produktnamn	Multi 9 N40
Typ av produkt eller komponent	Dvärgbrytare
Enhetens korta namn	N40N
Enhetsapplikation	Distribution
Antal poler	1P + N
Antal skyddade poler	1
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	1 A at 50 °C conforming to EN/IEC 60947-2
Typ av nät	AC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	C
Brytförmåga	10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC 50/60 Hz mellan fas och nolla
Lämplighet för isolation	Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Standarder	EN/IEC 60947-2

## Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	240 V AC 50/60 Hz mellan fas och nolla
Magnetisk utlösningssnivå	8.5 x In +/- 20% AC
[ICS] servicebrytförmåga	7.5 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
Begränsningsklass	3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	81 mm
Bredd	18 mm
Djup	78 mm
Produktens vikt	0,115 kg
Färg	Grå
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	20000 cycles
Förberedd för hänglås	Låsbar med hänglås
Anslutningar - plintar	Tunnelplint (topp eller botten)0,75...16 mm <sup>2</sup> - solid Tunnelplint (topp eller botten)0,33...10 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelplint (topp eller botten)0,33...10 mm <sup>2</sup> - flexibel med hylsa
Kabelns skalllängd	13 mm for top or bottom connection
Åtdragningsmoment	2 N.m topp eller botten
Jordfelskydd	Separat block

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

## Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,116 kg
Förpackning 1 höjd	0,750 dm
Förpackning 1 bredd	0,180 dm
Förpackning 1 längd	0,900 dm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt