



## Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Typ av produkt eller komponent	Tilläggsmodul för jordfelsbrytare
Enhetens korta namn	Vigì C60
Serie kompatibilitet	Multi 9 C60 C60N Multi 9 C60 C60L Multi 9 C60 C60H Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL
Antal poler	3P
[In] märkström	63 A överensstämmer med EN/IEC 61009-1
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	400/415 V AC 50 Hz
Känslighet läckström	300 mA överensstämmer med EN/IEC 61009-1
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ AC
9mm modul	7

## Teknisk data

Jordfelsbrytare strömlösningsteknik	Spänningsoberoende
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV conforming to EN/IEC 61009-1
Lokal indikering	Fel indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Elektrisk anslutning till MCB	Med skruvar
Höjd	87 mm
Bredd	63 mm
Djup	74 mm
Produktens vikt	210 g
Färg	Grå
Anslutningar - plintar	Tunnelplint (botten) 1...35 mm <sup>2</sup> - solid Tunnelplint (botten) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelplint (botten) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel med hylsa
Kabelns skallängd	14 mm for bottom connection
Åtdragningsmoment	3.5 N.m bottom

## Miljö

Standarder	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Föreningegrad	3 conforming to IEC 61009
Elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61009-1
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...60 °C

## Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,240 kg
Förpackning 1 höjd	0,850 dm
Förpackning 1 bredd	1,000 dm
Förpackning 1 längd	1,500 dm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------