



Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Typ av produkt eller komponent	Tilläggsmodul för jordfelsbrytare
Enhetens korta namn	Vigii C60
Serie kompatibilitet	Multi 9 Multi 9 C60 C60N[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60L[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60H[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL
Antal poler	4P
[In] märkström	63 A överensstämmer med EN/IEC 61009-1
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	400/415 V AC 50 Hz
Känslighet läckström	30 mA överensstämmer med EN/IEC 61009-1
Jordfelskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ A-SI
9mm modul	7

Teknisk data

Jordfelsbrytare strömlösningsteknik	Spänningsoberoende
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV överensstämmer med EN/IEC 61009-1
Lokal indikering	Fel indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Elektrisk anslutning till MCB	Med skruvar
Höjd	87 mm
Bredd	63 mm
Djup	74 mm
Produktens vikt	210 g
Färg	Grå
Anslutningar - plintar	Tunnelplint (botten) 1...35 mm ² - solid Tunnelplint (botten) 1...25 mm ² - flexibel Tunnelplint (botten) 1...25 mm ² - flexibel med hylsa
Kabelns skallängd	14 mm for botten connection
Åtdragningsmoment	3,5 N.m botten

Miljö

Standarder	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föreningegrad	3 överensstämmer med IEC 61009
Elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 μs, 3000 A överensstämmer med EN/IEC 61009-1
Tropicalisation	2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,0 cm
Förpackning 1 bredd	10,0 cm
Förpackning 1 djup	15,0 cm
Förpackning 1 vikt	296,0 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Logistik information

Ursprungsland	FR
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------