

# MIP12106T

Normkapsling, Resi9 MP, utvändig  
med transparent dörr, 6 moduler, IP40,  
märkström63 A



## Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 MP
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Normkapsling
Antal 18 mm-moduler per rad	6
Antal horisontella rader	1
Typ av dörr	Transparent
Bredd	160 mm utsida:
Höjd	198 mm utsida:
Djup	95 mm utsida:

## Teknisk data

Montage kapsling	Yta
9mm modul	12
Totalt antal 18 mm moduler	6
[In] märkström	63 A
Typ av spår	35 mm osymetrisk skena
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kabelingång	1 slät fläns 1 fläns till kanal
Plintfunktion	Jord / neutral
Antal terminalblock	1 jord (skruvad) med 4 anslutningar 1 neutral (skruvad) med 4 anslutningar
Fördelningsblock utgående	1 x 16 mm <sup>2</sup> för jord 1 x 16 mm <sup>2</sup> för neutral 1 x 6 mm <sup>2</sup> för jord 1 x 6 mm <sup>2</sup> för neutral 2 x 10 mm <sup>2</sup> för jord 2 x 10 mm <sup>2</sup> för neutral
Kapslingsmaterial	Technoplast bakdel: Technoplast dörr: Technoplast infälld:
Internt djup	74 mm
Färg	Vit (RAL 9003)infälld: Genomskinandedörr:
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.  
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer.  
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.  
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Miljö

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitetsmärkning	IMQ
Brandtålighet	650 °C dörr: 650 °C bakdel: 650 °C infälld:
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	9,500 cm
Förpackning 1 bredd	16,000 cm
Förpackning 1 djup	20,000 cm
Förpackning 1 vikt	495,300 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	18
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	40,000 cm
Förpackning 2 djup	60,000 cm
Förpackning 2 vikt	9,756 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	288
Förpackning 3 höjd	119,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	168,096 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------