



## Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 MP
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Normkapsling
Antal 18 mm-moduler per rad	8
Antal horisontella rader	1
Typ av dörr	Slät
Bredd	198 Mm vägg: 222 mm utsida:
Höjd	228 Mm vägg: 252 mm utsida:
Djup	18 Mm utsida: 80 Mm vägg: 98 mm total:

## Teknisk data

Montage kapsling	Infälld
9mm modul	16
Totalt antal 18 mm moduler	8
[In] märkström	63 A
Typ av spår	35 mm osymetrisk skena
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kabelingång	Förstansade hål
Plintfunktion	Jord / neutral
Antal terminalblock	1 jord (skruvad) med 8 anslutningar 1 neutral (skruvad) med 8 anslutningar
Fördelningsblock utgående	1 x 16 mm <sup>2</sup> för jord 1 x 16 mm <sup>2</sup> för neutral 3 x 6 mm <sup>2</sup> för jord 3 x 6 mm <sup>2</sup> för neutral 4 x 10 mm <sup>2</sup> för jord 4 x 10 mm <sup>2</sup> för neutral
Kapslingsmaterial	Technoplast bakdel: Technoplast dörr: Technoplast infälld:
Internt djup	76 mm
Färg	Vit (RAL 9003)dörr: Vit (RAL 9003)infälld:
Marknadssegment	Kommersiella byggnader Bostäder

## Miljö

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitetsmärkning	IMQ
Brandtålighet	650 °C dörr: 650 °C bakdel: 650 °C infälld:
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	9,700 cm
Förpackning 1 bredd	22,200 cm
Förpackning 1 djup	25,200 cm
Förpackning 1 vikt	620,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	52,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	7,700 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Förpackning 3 höjd	120,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	112,800 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------