



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 MP
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Normkapsling
Antal 18 mm-moduler per rad	12
Antal horisontella rader	3
Typ av dörr	Transparent
Bredd	270 Mm vägg: 294 mm utsida:
Höjd	478 Mm vägg: 502 mm utsida:
Djup	18 Mm utsida: 80 Mm vägg: 98 mm total:

Teknisk data

Montage kapsling	Infälld
9mm modul	24
Totalt antal 18 mm moduler	36
[In] märkström	63 A
Typ av spår	35 mm osymetrisk skena
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kabelingång	Förstansade hål
Plintfunktion	Jord / neutral
Antal terminalblock	1 jord (skruvad) med 20 anslutningar 1 neutral (skruvad) med 20 anslutningar
Fördelningsblock utgående	2 x 16 mm ² för jord 2 x 16 mm ² för neutral 9 x 10 mm ² för jord 9 x 10 mm ² för neutral 9 x 6 mm ² för jord 9 x 6 mm ² för neutral
Kapslingsmaterial	Technoplast bakdel: Technoplast dörr: Technoplast infälld:
Internt djup	76 mm
Färg	Vit (RAL 9003)infälld: Genomskinandedörr:
Marknadssegment	Kommersiella byggnader Bostäder

Miljö

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitetsmärkning	IMQ
Brandtålighet	650 °C dörr: 650 °C bakdel: 650 °C infälld:
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	9,500 cm
Förpackning 1 bredd	29,500 cm
Förpackning 1 djup	50,200 cm
Förpackning 1 vikt	1,939 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	4
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	40,000 cm
Förpackning 2 djup	60,000 cm
Förpackning 2 vikt	8,501 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	64
Förpackning 3 höjd	120,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	148,016 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------