



Produktdata

Produktfamilj	Merten
Apparatserie	D-Life
Typ av produkt eller komponent	Täckram

Teknisk data

Antal fack	2 fack
Färg	Mocca
Ytbehandling	Metallic
Ytbehandling	Lackad
Material	Zamak
IP-kapslingsklass	IP20
Höjd	90 mm
Bredd	163 mm
Djup	12 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,100 cm
Förpackning 1 bredd	9,800 cm
Förpackning 1 djup	24,600 cm
Förpackning 1 vikt	166,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	58
Förpackning 2 höjd	30,700 cm
Förpackning 2 bredd	34,100 cm
Förpackning 2 djup	41,100 cm
Förpackning 2 vikt	10,228 kg

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Logistik information

Ursprungsland

DE
