



Produktdata

Produktfamilj	D-Life
Apparatserie	D-Life
Typ av produkt eller komponent	Täckram

Teknisk data

Antal fack	3-fack
Färg	Basalt
Ytbehandling	Polerad sten
Material	Stone
Montagesätt	Horisontella och vertikala
IP-kapslingsklass	IP20
Höjd	90 mm
Bredd	234 mm
Djup	12 mm
Marknadssegment	Bostäder

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	160 g
Förpackning 1 höjd	1,8 cm
Förpackning 1 bredd	9,8 cm
Förpackning 1 längd	24,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	CAR
Förpackning 2 antal enheter	58
Förpackning 2 vikt	9,75 kg
Förpackning 2 höjd	32,5 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
------------------	------------------------------------------------------