



Produktdata

Produktfamilj	KNX
Typ av produkt eller komponent	Rörelsesensor
Busstyp	KNX
Färg	Polarvit
Färgkod	RAL 9010

Teknisk data

Antal kanaler	5 20
Skyddstyp	Underkrypsskydd
Typ av inställning	Ljuställning
Arbetscykel	9144 minuter
Tidsfördröjningsområde	0...1 s (switch-on)
Avkänningsyta	Lateral: 16 m
Rörelsedetekteringsområde	24 m
Horisontell detekteringsvinkel	0...220 °
Apparatmontering	Utanpåliggande
Montagehöjd	2,5 m

Miljö

Miljöegenskaper	Halogenfri
-----------------	------------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	372 g
Förpackning 1 höjd	10 cm
Förpackning 1 bredd	14,2 cm
Förpackning 1 längd	18 cm

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

