



Produktdata

Produktområde	KNX
Typ av produkt eller komponent	Brytaktor
Driftläge	Manuell
Busstyp	KNX
Tilläggsinformation modular enhet	Anslutningsbar med olika faser
Antal kontakter	2

Teknisk data

Tillgänglig funktion	Strömdetektering
Totalt antal 18 mm moduler	2,5
Montagefästen	DIN-skena
Ue märkspänning	100...240 V
Nätverksfrekvens	50...60 Hz
[In] märkström	0,1...16 A
Typ av last	Glödlampor: <= 3600 W, 230 V AC Halogenlampor: <= 2500 W, 230 V AC Glödlampor: <= 1600 W, 100 V AC Glödlampor: <= 3840 W, 240 V AC Halogenlampor: <= 1086 W, 100 V AC Halogenlampor: <= 2608 W, 240 V AC Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 1086 VA, 100 V AC Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 2500 VA, 230 V AC Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 2608 VA, 240 V AC Kapacitiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor: <= 434 W, 100 V AC Motor: <= 1000 W, 230 V AC Motor: <= 1043 W, 240 V AC

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Miljöegenskaper	Halogenfri

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	223 g
Förpackning 1 höjd	6,7 cm
Förpackning 1 bredd	7,3 cm
Förpackning 1 längd	9,6 cm
Förpackning 2 vikt	7,25 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------