



Produktdata

Produktområde	KNX
Typ av produkt eller komponent	Brytaktor
Driftläge	Manuell
Busstyp	KNX
Tilläggsinformation modular enhet	Anslutningsbar med olika faser
Antal kontakter	8

Teknisk data

Totalt antal 18 mm moduler	4
Montagefästen	DIN-skena
Ue märkspänning	230 V
Nätverksfrekvens	50...60 Hz
[In] märkström	10 A
Lokal indikering	LED
Typ av last	Halogenlampor: <= 1700 W, 230 V AC Glödlampor: <= 2000 W, 230 V AC Kapacitiv: , 105 µF, 230 V AC Lysrör: <= 1800 VA, 230 V AC

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	389 g
Förpackning 1 höjd	8 cm
Förpackning 1 bredd	12,4 cm
Förpackning 1 längd	15,8 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	4,27 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------