



Produktdata

Produktområde	KNX
Typ av produkt eller komponent	Dimmeraktor
Driftläge	KNX bussystem Manuell
Busstyp	KNX

Teknisk data

Total number of 18 mm modules	4
Montagefästen	DIN-skena
Ue märkspänning	110...230 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Antal utgångar	1
Lokal indikering	LED
Typ av last	Glödlampor: 30...1000 W vid 230 V 50 Hz AC Glödlampor: 30...850 W vid 230 V 60 Hz AC Glödlampor: 14...480 W vid 110 V 50 Hz AC Glödlampor: 14...400 W vid 110 V 60 Hz AC Induktiv: 50...1000 W vid 230 V 50 Hz AC Induktiv: 50...850 W vid 230 V 60 Hz AC Induktiv: 24...480 W vid 110 V 50 Hz AC Induktiv: 24...400 W vid 110 V 60 Hz AC Kapacitiv: 50...1000 W vid 230 V 50 Hz AC Kapacitiv: 50...850 W vid 230 V 60 Hz AC Kapacitiv: 24...480 W vid 110 V 50 Hz AC Kapacitiv: 24...400 W vid 110 V 60 Hz AC





Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Miljöegenskaper	Halogenfri

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	285 g
Förpackning 2 vikt	3,34 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina

Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------
