



Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CR
Typ av produkt eller komponent	Värmelement
Effektområde	20 W
Matningsspänning	12...24 V DC
Elektrisk anslutning	4 skruvplintar 2.5 mm2

Teknisk data

Driftsläge	Vertikal
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP20
Isolationsklass	Klass II
Produktcertifieringar	VDE UL
Material	Pressad aluminium Skåpskropp: Plast Lock:
Höjd	98 mm Extern:
Bredd	38 mm Extern:
Djup	75 mm Extern:
Villkor för användning	Värmare måste installeras med kontrollenhet ,t.ex termostat Elektriskt skydd behövs Lufttät kapsling
Montering	Clips
Montagefästen	35 mm DIN-skena

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	8 cm
Förpackning 1 djup	11 cm
Förpackning 1 vikt	204 g
Förpackningstyp 2	PAL
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	20 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	2,04 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------