



Produktdata

Produktområde	Belysning och eluttag
Tillbehör / separat kategori	Belysningstillbehör
Typ av produkt eller komponent	Belysning
Enhetsapplikation	Allmän
Enhetskomposition	Belysning 1 Fästdetaljer 1 Kabel 2
Power factor	0,9

Teknisk data

Lamputtag	Utan uttag
Dimensionerad effektförbrukning i Watt för lampa	10 W
Ue märkspänning	120/230 V 50/60 Hz AC
Lamptyp	Inbyggd LED
Lamptyp	LED
Manövertyp	Inbyggd brytare
Ljusflöde	1100 lm
Färgtemperatur	4000 K
Livslängd i timmar	25000 h
Elektrisk anslutning	Kabel Snabbkoppling 3 m supplied Kabel Snabbkoppling 1 m supplied
Montagefästen	Tvärskenor Metalldelar
Montering	Skrivar Magnet fäste
Serie kompatibilitet	Spacial Thalassa
Längd	560 mm
Höjd	30,5 mm
Färg	Aluminum

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
Isolationsklass	Klass I
Standarder	IEC 60598
Omgivningstemperatur vid drift	-10...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-16...65 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,500 cm
Förpackning 1 bredd	6,000 cm
Förpackning 1 djup	60,000 cm
Förpackning 1 vikt	639,000 g

Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	20
Förpackning 2 höjd	27,000 cm
Förpackning 2 bredd	32,000 cm
Förpackning 2 djup	61,500 cm
Förpackning 2 vikt	13,485 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Förpackning 3 höjd	90,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	114,240 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.