



Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Produktnamn	Thalassa PLA
Kapslingstyp	Allmän
Typ av produkt eller komponent	Flexibel kapsling
Version	PLA
Nominell höjd	1500 mm
Nominell bredd	1250 mm
Nominellt djup	420 mm
Montage kapsling	Golvstående
Enhetskomposition	Övre del 1 Bottendel 1 Sidodelen 2 Dörr 2 Bakre panel 2

Teknisk data

Konstruktion	Sluten topp och botten monterad med sidostycken
Typ av dörr	Slät Front
Antal dörrar	2 dörr(ar)
Öppningssida	Höger och vänster (120 °)
Låstyp	4-punktslås, 5 mm dubbelstång
Tillgängligheten för drift	Baksida Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Bakre panel med fästelement
Material	Polyester förstärkt med glasfiber
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
NEMA typ/kapslingsklass	NEMA 1 NEMA 2 NEMA 13 NEMA 12
Produktcertifieringar	DNV marin Veritas UL/cUL listad
Isolationsklass	Klass II

Miljö

IP-kapslingsklass	IP65 (helt tät) överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 (Slät dörr) överensstämmer med IEC 62262
Brandtålighet	960 °C överensstämmer med IEC 62208
Omgivande lufttemperatur för lagring	-35...90 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	44,0 cm
Förpackning 1 bredd	127,0 cm
Förpackning 1 djup	150,0 cm
Förpackning 1 vikt	93,644 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil