



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Kapslingshöjd	800 mm
Kapslingsbredd	1000 mm
Kapslingsdjup	300 mm
Dörrtyp	Slät
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Flänsplåt 2 Dörr med lås 2 Montageplåt 1

Teknisk data

Body type	1 ett stycke Föstärkt skena framtill
Antal dörrar	2 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3 punktlås, 3mm DB insats
Tillgängligheten för drift	Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Fläns med skruvar Montageplåt med fästelement
Material	Stål Kapsling: Galvaniserat stål Montageplåt:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver Kapsling:
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling:
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	CUL UL GL DNV BV LR
Produktens vikt	51 kg

Miljö

IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	36,0 cm
Förpackning 1 bredd	82,0 cm
Förpackning 1 djup	102,5 cm

Förpackning 1 vikt	47,6 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal i Förpackning 2	6
Förpackning 2 höjd	180,0 cm
Förpackning 2 bredd	102,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	306,0 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------