



### Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial S3X
Enclosure type	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Nominal height	300 mm
Nominal width	300 mm
Nominal depth	150 mm
Product installation	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Lås 1: Dörr Dörr 1




### Teknisk data

Konstruktion	I ett stycke, Korsformad struktur Rännformad frontskena
Dörrtyp	Slät
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3mm DB lås
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Typ av fläns	Utan flänsplåt
Tillgängligheten för drift	Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn
Material	Rostfritt stål 304L ( 1.4307 ) Skåpskropp och dörr: Zamak Lås: Rostfritt stål Gångjärn:
Ytbehandling	Scotch-Brite® borstat Skåpskropp och dörr: Kromplätterad Lås:
Tjocklek	1,5 mm
Produktens vikt	4,062 kg

### Miljö

Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	CAN/CSA 22 UL 508 typ A
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Miljökaraktäristik	Korrosiva Specefik hygien

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

---

RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

---

### Kontraktsgaranti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---